

## Manorga rayonnage - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 970 x 400 mm, charge max. par tablette 125 kg, 5 niveaux avec Fond en tôle, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7024 gris graphite, niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7024 gris graphite



MANORGA



**Numéro d'article: 509930**

## Manorga Rayonnage sans boulons

### Rayonnage de départ

rayonnage - rayonnage départ

- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 970 x 400 mm
- charge maximale par élément 1200 kg
- charge max. par tablette 125 kg
- largeur x profondeur compartiment 960 x 400 mm
- 5 niveaux avec Fond en tôle
- niveaux avec cadre portant soudé, recouvert de tôle lisse
- Réglable au pas de 62,5 mm
- angle d'installation droit
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en



RAL7024 gris graphite

- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7024 gris graphite
- volume de livraison : rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- 3 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément





## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	tablette réglable au pas	62,5 mm
type de rayonnage	rayonnage	équipement des tablettes / nivea	cadre portant soudé
rayonnage modulaire	système emboîtable	utilisation	bilatéral
champ de rayonnage	rayonnage départ	type tablette/niveau	Fond en tôle
convient pour (secteurs)	salles d'archives et entrepôts	surface de tablette	finition peinture époxy
matériau	acier	surface de montant	finition peinture époxy
hauteur	2000 mm	alignement angle d'installation	droit
largeur	970 mm	couleur de la tablette	gris graphite // RAL7024
profondeur	400 mm	couleur du montant	gris graphite // RAL7024
charge maxi par tablette	125 kg	volume de livraison	rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
charge maxi par élément	1200 kg	exécution couleur	gris graphite // RAL7024
nombre de tablettes/niveaux	5 pièce	livraison	démonté
largeur de compartiment	960 mm	garantie	3 années
profondeur de compartiment	400 mm	Poids	2 kg

## Accessoires

509931		rayonnage - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 980 x 400 mm, charge max. par tablette 125 kg, 5 niveaux avec Fond en tôle, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7024 gris graphite, niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7024 gris graphite
509947		Fond en tôle pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 960 x 400 mm, pour une charge max. par tabl. de 125 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7024 gris graphite

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
532431		rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1056 x 336 mm, charge max. par tablette 80 kg, 7 niveaux avec tablette, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein