

## Termékinformációk

# 75 52 125

## Elektronikai oldalcsípőfogók

DIN ISO 9654



- Csavarozott csukló a nagyfokú pontosság és terhelhetőség érdekében
- Legfinomabb vágási munkákhoz, pl. elektronikában és finommechanikában
- Lágú és kemény huzalhoz, valamint zongorahuzalhoz való éles, kőszőrült vágóélekkel
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Súrlódáscsökkentő kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- Különösen keskeny fej, fazettával
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

### Általános

Cikkszám	75 52 125
EAN	4003773043737
Fogó	barnított
Fogantyúk	műanyag burkolattal
Súly	75 g
Méret	125 x 74 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 9654

### Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,5 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,3 mm
Lágú huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,2 – 0,8 mm
Pofa hossza (B)	14 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6,5 mm
Fejszélesség (A)	10,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Csavarozott csukló