



CoreLine Panel

RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC

- 830 warmwit - Draadloze driver, InterAct System Ready

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Bundelspreiding armatuur	90°
Aantal VSA's	1 unit	Unified Glare Rating CEN	19
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Ingangsspanning	220-240 V
Connectiviteit	Interact Ready	Line Frequency	50 or 60 Hz
Lighting Technology	LED	Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Waardeschaal	Prestaties	Aanvankelijk energiegebruik CLO	- W
Eisen aan armatuurontwerp		Average CLO power consumption	- W
Lichtstroom	3.400 lm	Energieverbruik	28,5 W
Verzadigd rood (R9)	<50	Aanloopstroom	4,8 A
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Aanlooptijd	0,056 ms
Lichtrendement (nominaal)	120 lm/W	Vermogensfactor (fractie)	0.9
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig
Flikkerwaarde (PstLM)	1	Kabel	-
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4	Aantal producten op MCB van 16 A type B	50
Bundelhoek van lichtbron	- graden		
Kleur lichtbron	830 warmwit		
Optiektype	Lichthoek 90°		

CoreLine Panel

Temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-10 tot +40 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Driver/VSA	Draadloze driver, InterAct System Ready
Constance lichtopbrengst	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Acrylaat
Materiaal optiek	Polystyreen
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Fixation material	-
Kleur behuizing	White
Afwerking optische lichtkap/lens	Diamant
Totale lengte	595 mm
Totale breedte	595 mm
Totale hoogte	70 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	70 x 595 x 595 mm
Goedkeuring en toepassing	
Beschermingsklasse	IP20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificatie fotobiologisch risico	0,2 m
EU RoHS-conform	Ja

Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM≤3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	0,05 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	-
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	-
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80
Toepassingsomstandigheden	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	1%
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951495366600
Productnaam voor bestelling	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC
Bestelcode	95366600
Lokale code	95366600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnummer (12NC)	911401857984
Volledige productnaam	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC
EAN/UPC - Case	8719514953666



CoreLine Panel

Maatschets

