

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet

Bestell-Nr. 418.765



Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm

- + FV-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Zuverlässiger 1800 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- + Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- + Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- + Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- + Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- + Adapter für FLEX Clip-System im Lieferumfang enthalten
- + Mit 150 mm ideal für die Bearbeitung von Bodenflächen
- + Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Technische Attribute

Scheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 /min
Leistungsaufnahme	1800 Watt
Leistungsabgabe	1200 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	4,3 kg

Grundausstattung

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet	418.935
1 Absaughaube mit Bürstenkranz	419.176
3 Kabelhalter	252.188 (3x)
1 Innensechskantschlüssel	102.229
1 Spannmutter M 14	100.080
1 Stirnlochschlüssel	392.537
1 Transportkoffer	329.908
1 Bügelhandgriff	1 Stück

Zubehör

Multi-Koffer aus Kunststoff

Bestell-Nr. 329.908



Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Passgenauer, schlagfester Tragekoffer, verwendbar für BH/W 612/812, L 21/24-6 230, L/LD 3206/8, SR/SK 602, LD 18-7 125/150 R, LD 24-6 180.

Diamantschleifteller Thermo-Jet

Bestell-Nr. 418.919



Technische Attribute

Abmessung in mm	150 Ø
Verpackungseinheit	1

Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Zubehör

Diamantschleifteller Estrich-Jet

Bestell-Nr. 418.927



Technische Attribute

Abmessung in mm	150 Ø
Verpackungseinheit	1

Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

PKD-Schleifteller

Bestell-Nr. 418.943



Technische Attribute

Abmessung in mm	150 Ø
Verpackungseinheit	1

Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

Zubehör

Diamantschleifteller Turbo-Jet

Bestell-Nr. 418.935



Technische Attribute

Abmessung in mm	150 Ø
Verpackungseinheit	1

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Schutzhaube mit drehbarem Randsegment

Bestell-Nr. 419.176



Technische Attribute

Abmessung in mm	150 Ø
Verpackungseinheit	1

Für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter, antistatisch. Ermöglicht randnahe Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Transportkoffer

Bestell-Nr. 444.391



Technische Attribute

Gewicht	4,0 kg
Verpackungseinheit	1

Schlagfester Kunststoff-Koffer mit Einlage für große Winkelschleifer (bis \varnothing 230), sowie Sanierungsmaschinen LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Inklusive Halterung für Handgriff, Scheibe bis \varnothing 230 mm und transparentes Deckelfach DIN A5.