

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2762 Drahtkastenwagen



Transportgeräte



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Winkelstahl-Konstruktion. Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm eingeschweißt. Deckel aus Drahtgitter, 2-fach klappbar. Ringösen für Vorhängeschlösser. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Nutzhöhe: 806 mm.

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 600 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 1000 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 700 |
| Ladeflächenhöhe (mm) | 806 |
| Gesamtlänge (mm) | 1130 |
| Gesamtbreite (mm) | 725 |
| Gesamthöhe (mm) | 1113 |
| Bereifung | TPE |
| Radgröße (mm) | 200 x 40 |
| Ausführung | Drahtgitter |
| Gewicht (kg) | 70 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976012612 |