

# PRODUKTDATENBLATT

## VLS

**PROLINE** ●●●○

●●●●○ Lebensdauer

schräg



- Gutes Oberflächenfinish
- Feine und flexible Vliesfasern
- Widerstandsfähiger Faserstoffträger

Vliesfächerschleifscheibe zur schonenden Oberflächenbearbeitung.

**i** Drehzahl reduzieren!



Typenbezeichnung	VLS
Artikelbezeichnung 1	Vlieslamellenschleifscheibe
Artikel-Nr.	303347
GTIN	4011890070833
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,075 kg
Produktabmessung	125 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifscheibe schräg
Form Kurzversion	schräg
Körnung Lamelle Vlies	medium
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
optimale Drehzahl	5500 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK07
Produktkategorie-Text	PW
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890070840
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,750 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	NL