

Innovativer Safe für
zertifizierten Einbruchschutz
Widerstandsgrad II



ProGuard



EINBRUCHSCHUTZ: WIDERSTANDSGRAD II NACH EN 1143-1

Merkmale

- Einbruchschutz in Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, ECB-S
- Versicherungseinstufung Widerstandsgrad II:
100 000 EUR private Nutzung
50 000 EUR gewerbliche Nutzung
- Konstruktion:
Diese neueste Baureihe hat bei vergleichbaren Außenmaßen ein größeres Fassungsvermögen und ein geringeres Gewicht als herkömmliche Safes. Erreicht wurden diese Vorteile durch eine innovative Konstruktion und die Verwendung neuer und hochwertiger Baustoffe.
- Massives Bolzen-Riegelwerk
- Zusätzliche Sicherheit durch eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten.
- Tresor ist vorbereitet für eine Bodenverankerung.
- Verschluss:
Standard: ein Hochsicherheits-Schlüsselschloss nach EN 1300, 2 Doppelbartschlüssel
Optional: ein elektronisches Codeschloss nach EN 1300 anstelle des Schlüsselschlosses
- Einrichtung: Höhenverstellbare Fachböden (Anzahl siehe Tabelle). Darüber hinaus kann jedes Modell mit einer Vielzahl an Inneneinrichtungen ausgestattet werden.
- Attraktive Bicolor-Lackierung in hell- und dunkelgrau.



Chubbsafes
Trusted the world over.

ProGuard, Widerstandsgrad II

Model	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	Volumen (Liter)	Fachboden
	Höhe	Breite*	Tiefe**	Höhe	Breite	Tiefe			
60	530	500	521	430	400	360	270	62	1
110	690	600	561	590	500	386	384	114	1
150	875	600	561	775	500	386	466	150	2
200	1150	600	561	1050	500	386	579	203	2
300	1600	600	561	1500	500	386	768	290	3
350	1600	675	585	1500	575	410	843	354	3
450	1850	675	616	1750	575	440	981	443	4

* Außenbreite zzgl. 20 mm Beschläge

** Außentiefe zzgl. 65 mm Beschläge

Schlossoptionen



Elektronikschloss

- **Einfachverschluss:**
Alle ProGuard-Modelle können mit einem Schlüsselschloss oder einem elektronischen Tastencodeschloss ausgestattet werden.

Alle Schlösser sind nach EN 1300, ECB•S zertifiziert.

Das elektronische Hochsicherheitsschloss hat folgende Merkmale:

- 1 Mastercode, 1 Supervisor Code und 7 Benutzercodes
- Öffnungsverzögerung von 0 bis zu 99 Minuten einstellbar
- Möglichkeit der Abgabe eines stillen Alarms im Bedrohungsfall (Anbindung an eine entsprechende Einbruchmeldeanlage erforderlich).

Tests für Einbruchschutz

Der ProGuard ist in Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, ECB•S zertifiziert. Der ProGuard wird mit einer Vielzahl an Einbruchswerkzeugen auf seine Widerstandsfähigkeit getestet.


Die Werkzeugpalette reicht von mechanischen Werkzeugen bis hin zu Schneidbrenner und Sauerstoffflanze.



Ausstattung



Fachboden



Ausziehbarer Fachboden



Ausziehbare Hängemappenhalterung



Abschließbares Innenfach

Autorisierter Händler:

Chubbsafes
Trusted the world over.

www.chubbsafes.de

'Chubb' is owned by Chubb plc and is a registered trademark used under license