


# Vakuumsauger ESS-40-BT-G1/4

Teilenummer: 525992

FESTO

leicht austauschbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	9 mm
Min. Werkstückradius R	35 mm
Nennweite	2,5 mm
Sauger-Durchmesser	40 mm
Sauger-Volumen	9,8 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	59 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	22 N
Produktgewicht	20,5 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/4
Farbe	rotbraun
Shore-Härte	72 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan®