

**Alcoswitch SE**

Interne TE-Nummer 1-1705949-1

RJ22 Connectors, Low Profile, RJ Type Jacks & Plugs, Standard Connector Contact Density, Jack, Right Angle, Cat 3, Alcoswitch SE

[Auf TE.com ansehen>](#)

Steckverbinder > Modular Jacks & Plugs > RJ22-Steckverbinder



Profil des Steckverbinders: **Niedrig**

Modular Jacks & Plugs Produkte: **Jacks & Plugs in RJ-Ausführung**

Kontaktdichte des Steckverbinders: **Standard**

Modulare Steckverbinderausführung: **Klinke**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Rechter Winkel**

**Eigenschaften**

**Produktmerkmale**

Modular Jacks & Plugs Produkte	Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
Modulare Steckverbinderausführung	Klinke
Steckverbindersystem	Kabel-an-Leiterplatte
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

**Konfigurationsmerkmale**

Anschlussmatrixkonfiguration	1 x 1
Anschlusskonfiguration	Einfachanschluss
Kontaktdichte des Steckverbinders	Standard
Montageausrichtung für Leiterplatte	Rechter Winkel
Anzahl von Positionen	4
Anzahl der bestückten Positionen	4

**Sonstige Eigenschaften**

Klinkenausrichtung für Modular Jack	Standard – Klinke unten
Profil des Steckverbinders	Niedrig

### Kontaktmerkmale

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Blattvergoldet
Kontakt-nennstrom (max.)	1.5 A
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn

### Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten
-------------------------------------	---------------------------

### Montage und Anschlusstechnik

Art der Panelmontagevorrichtung	Gehäuseanschlüsse
Panelmontagevorrichtung	Ohne
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

### Gehäusemerkmale

Gehäusefarbe	Schwarz
Steckeingangsposition	Seitlich
Gehäusematerial	PBT GF
Raster	1.02 mm[.04 in]

### Abmessungen

Leiterplattendicke (empfohlen)	1.6 mm[.063 in]
Steckverbinderhöhe	11.5 mm[.453 in]

### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
---------------------------	---------------------------

### Betrieb/Anwendung

Geschirmt	Nein
Stromkreis Anwendung	Signal

### Industriestandards

Leistungskategorie	Cat 3
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Einzelausführung, Karton & Einsatz, Tray
Verpackungsmenge	290

## Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 265 °C

### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile



Auch serienmäßig | [Alcoswitch SE](#)



Bedruckbare Schrumpfschläuche(3)



RJ14-Steckverbinder(4)



RJ22-Steckverbinder(2)



RJ25-Steckverbinder(5)



RJ45-Stecker(9)




Schiebeschalter(5)


## Kunden kauften auch diese Produkte




TE Teilnr.:1-338068-8  
MICRO-MATCH FTE,18P




TE Teilnr.:1586041-8  
8P VAL-U-LOK R/A HDR V2



TE Teilnr.:1-1586037-6  
16P VERT HDR VAL-U-LOK V2



TE Teilnr.:1-1586041-2  
12P VAL-U-LOK R/A HDR V2



TE Teilnr.:1-1586041-4  
14P VAL-U-LOK R/A HDR V2



TE Teilnr.:3-1625892-4  
3W SM M/OX 5% 270R



TE Teilnr.:34166  
TERMINAL,PG SPD 16-14 8



TE Teilnr.:549865-000  
CWT-1502



TE Teilnr.:216562-3  
4/4 PCB MOD.JACK TE

## Dokumente



## Produktzeichnungen

[Modular Jack SE, 4/4, Gold flash](#)

Englisch

---

## CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1705949-1\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1705949-1\\_A.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1705949-1\\_A.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

---

## Produktspezifikationen

[side entry, top entry and bottom entry modular jacks](#)

Englisch

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

---

## Umweltverträglichkeit von Produkten

[TE-Materialdeklaration](#)

Englisch