

Gestanzte Crimpkontakte



Bezeichnung	Leiterquerschnitt (mm ²)	Artikelnummer		
-------------	--------------------------------------	---------------	--	--

D-Sub

Anforderungsstufen Erklärungen siehe Seite 05.04 Andere Anforderungsstufen auf Anfrage		gestanzte Federkontakte		
		Anforderungsstufe 3	Anforderungsstufe 2	Anforderungsstufe 1
Einzelkontakte	AWG 28-24 0,09-0,25	09 67 000 7277 ¹⁾	09 67 000 7278 ¹⁾	09 67 000 7276 ¹⁾
500 Stück/Rolle Abrollrichtung links	flexibel	09 67 000 7267	09 67 000 7268	09 67 000 7266
10 000 Stück/Rolle Abrollrichtung links Abrollrichtung links invertiert Abrollrichtung rechts invertiert		09 67 000 7257 09 67 000 7247 09 67 000 7237	09 67 000 7258 09 67 000 7248 09 67 000 7238	09 67 000 7256 09 67 000 7246 09 67 000 7236
Einzelkontakte	AWG 24-20 0,25-0,56	09 67 000 8277 ¹⁾	09 67 000 8278 ¹⁾	09 67 000 8276 ¹⁾
500 Stück/Rolle Abrollrichtung links	flexibel	09 67 000 8267	09 67 000 8268	09 67 000 8266
10 000 Stück/Rolle Abrollrichtung links Abrollrichtung links invertiert Abrollrichtung rechts invertiert		09 67 000 8257 09 67 000 8247 09 67 000 8237	09 67 000 8258 09 67 000 8248 09 67 000 8238	09 67 000 8256 09 67 000 8246 09 67 000 8236

Abrollrichtung

500 Stück/Rolle
Abrollrichtung links

10 000 Stück/Rolle
Abrollrichtung links

10 000 Stück/Rolle
Abrollrichtung links invertiert

10 000 Stück/Rolle
Abrollrichtung rechts invertiert

für HARTING Crimpwerkzeuge

05
30

¹⁾ Mindestbestellmenge 500 Stück oder ein Vielfaches davon
Montage- und Demontagewerkzeug siehe Kapitel 20
Kontaktabmessungen siehe Seite 05.31