

Artikelnummer: 129005

Kurzbeschreibung: Stahlflaschenkarre, mit Stützrad, Luft-Reifen

Langbeschreibung: Stahlflaschenkarre: Dieser Stahlflaschenwagen mit Stützrad ist aus einer fest verschweißten Stahlkonstruktion aus Stahlrohr gefertigt, das Stützrad ist fest an den Wagen geschweißet und nicht einklappbar. Der Stahlflaschenwagen ist mit einer Flaschenhalterung mit Kettensicherung, einem Schweißdrahtköcher, einer Schaufel aus Stahlblech und Handgriffen mit Sicherheitsbügel ausgestattet. Ferner besitzt der Wagen je 2 Räder, die wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung erhältlich sind. Diese



Stahlflaschenkarre ist unentbehrlich für das Schweißen im mobilen Einsatz. Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010) Tragkraft: 150 kg Stützrad: Lenkrolle (ø 200 x B 50 mm), Vollgummi, Rollenlager Flascheninhalt: 2x 40 - 50 Liter Flaschendurchmesser: 210 - 250 mm Außenmaße: (B/T): 840 x 900 mm Vollgummireifen: 400 x B 80 mm, Gewicht 49 kg Luftreifen: 400 x B 100 mm, Gewicht 12,5 kg

EAN/GTIN: 4250448505162