

Datenblatt

- Artikel:** CUT 3+ PU
Ableitfähiger Schnittschutzhandschuh ESD
- Lieferbare Größen:** 8 (967112), 9 (967113), 10 (967114), 11(967115)
VE 100 Paar / Karton, 10 Paar in PE-Beuteln
- Eigenschaften:** Formgerechter 5-Finger-Montage-Strickhandschuh aus schnitthemmendem Garn, Kupferfaden und Elasthan, mit schwarzer PU-Beschichtung auf der Innenhand.
Ist gemäß prEN 16350:2011 als Typ A ableitend eingestuft.
Das Gestrick gibt dem Handschuh eine hohe Schnittfestigkeit trotz geringem Materialgewicht. Der atmungsaktive Handschuh ist auf der Innenseite mit Polyurethan (PU) beschichtet, um eine hervorragende Griffigkeit zu erzielen. Der Handschuh eignet sich hervorragend für Montagearbeiten und den Umgang mit scharfkantigen Materialien.
- Anwendungsgebiete:** Automobil, Elektronik, Bergbau, Chemie, Petrochemie
- Prüfgrad:** KAT II
Leistungswerte: EN 388: 4.3.4.3

