



**Zum Produkt**



Datenblatt

## acs 1000 ec - 2x varithek®

**Die fahrbare Frontcooking Station mit innovativer Absaugtechnik.**

Die fahrbare Station mit integrierter Push- & Pull-Absaugtechnik „Air-Cleaning-System“, komplett aus hochwertigem Edelstahl, bietet uneingeschränkte Flexibilität und Mobilität beim Kochen und macht Frontcooking zum Erlebnis – ganz ohne unerwünschte Gerüche.

Mit digitaler Steuerung und zuverlässigem mehrstufigem Filtersystem aus Fett-, Aktivkohle- und Schadstofffilter im Unterbau, das sämtliche Gerüche neutralisiert.

Durch den perfekt quer verlaufenden Luftstrom (ec) von links nach rechts, werden die beim Zubereiten entstehenden Wrasen aus fett-, wasser- und geruchsbelastender Luft, direkt dort beseitigt wo sie entstehen, mittels einem flammendurchschlagssicheren Hochleistungs-Wirbelstromfilter.

Die digitale Steuerung bietet verschiedene hilfreiche Funktionen, wie die Anzeige des Abnutzungsgrades der Filterelemente (Aktivkohlefilter), eine 4-stufige Absaugleistung, sowie eine Fehleranzeige mittels durchlaufendem Text. Verschiedenfarbige LED Leuchten zeigen Ihnen den Betriebszustand an, zudem ist ein Betriebsstundenzähler integriert und es gibt eine sichere Alarmierungsfunktion mit Summer.

In Kombination mit dem varithek®-Modul-System bekommt die acs höchste Flexibilität für jede Art der Zubereitung mit dem GN-Kochtopf thermoplates® aus einzigartigem SWISS-PLY-Mehrschichtmaterial für beste Speisenqualität.

Das einfache Einstellen der vielfältigen varithek®-Module (400 Module direkt, 1/1 Module in Kombination mit AST-Systemträger) in der abgesenkten dichtgeschweißten Einstellnische für bis zu 2 Module, erlauben Ihnen jegliche Funktions-Kombination und schnelles Austauschen – von Grill-, Pasta- & Fritteuse- bis Ceran oder Induktions-Modulen.

## TECHNISCHE MERKMALE

acs 1000 ec - 2x varithek®



## TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	1000 x 722 x 1000 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	100 kg
Anschlusswert	11.000 W
Nennspannung	3N AC 400 V 50/60 Hz
Steckerart	CEE-Stecker 400V/16A
Kabellänge	2.000 mm
Schutzart	IPX4
Rollen	4 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	80 mm
Umgebungstemperatur	+5°C bis +40°C

**Bestellnummer** 91 14 01 92

## VORTEILE

3-seitige Edelstahl-Verkleidung, rostfrei, hygienisch, matt geschliffen, stabil verschweißt.

Dichtgeschweißte, abgesenkte Einstellnische, oben Edelstahl-Bord mit LED-Lichtleiste.

Geräuscharmes Radialgebläse & Aktivkohlefilter, beseitigen Gerüche & Bakterien/Mikroorganismen.

Sicher fahrbar mit 4 Lenkrollen & Totalfeststeller, DIN 18867, Teil 8.

Links & rechts je 2 feuchtigkeitsgeschützte Steckdosen mit Klappdeckel für Kochmodule.

Seitenwangen, Spritzschutz, Filter-, Gebläse-, Auffangkomponenten, Revisionsklappe, Dichtung, ohne Werkzeug entnehmbar.

Hochleistungs-Fettabscheider & -auffangschalen spülmaschinen-tauglich.