

Artikelnummer: 129069

Kurzbeschreibung: Edelstahlwagen, B 845 x T 545 mm, Vollgummi, Radgehäuse verzinkt

Langbeschreibung: Dauerhaft stabile Konstruktion in klarem Design. Schallgedämmte Böden mit umlaufendem, tiefgezogenem Rand. Hygienisch einwandfreie Konstruktion ohne sichtbare Schrauben oder Abdeckungen - sehr leichte und schnelle Reinigung. Geeignet für Lebensmittel-, Medizin-, Labor- und Nassbereiche. Mit 4 Lenkrollen (\varnothing 125 x B 32 mm) mit Vollgummibandage oder mit luftidentischen Rollen, grau (spurlos), davon 2 Lenkrollen mit Radfeststellern. Sehr angenehmer, leiser Lauf auf Kugellagern, drehende Wandabweiser. Radgehäuse aus Stahl, verzinkt oder aus Kunststoff Aussenmasse: B 845 x T 545 x H 970 mm Ladefläche: L 800 x B 500 mm Etagenabstand: 262 mm Gewicht: 16,5 kg Gesamttragkraft: 150 kg

Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4251898813999

