
dérouleur de tuyaux

boîtier ouvert, pour longueur de tuyau 15 m, pour air comprimé, eau, huile, 60 bar, DN 13





Numéro d'article: 106555

Enrouleurs de tuyaux

pour eau, air comprimé et huile

dérouleur de tuyaux

- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010/7036
- boîtier ouvert
- pour longueur de tuyau 15 m
- pour air comprimé, eau, huile
- 60 bar
- DN 13
- raccordement 1/2"
- hauteur de construction 455 mm
- le ressort permet 2 niveaux de blocage par tour
- pour fixation murale
- livré guidage de tuyau inclus

Détails techniques			
équipement du poste de travail	dérouleur de tuyaux	installation	mur
type de boîtier	ouvert	matériau	acier
pour longueur du tuyau	15 m	surface	avec revêtement en plastique
Diamètre intérieur	DN 13	couleur	RAL5010/7036
raccordement	1/2"	tuyau/câble incl.	non
fluide	air comprimé, eau, huile	volume de livraison	guidage de tuyau inclus

pression max.	60 bar	Poids 25 kg
hauteur de construction	455 mm	

Accessoires

591199

156768 · Plaque de fixation pivotante pour dérouleur de tuyaux, pour dérouleur de tuyaux, pour fixation murale, 165 ° pivotant

Cela s'adapte aussi			
501757	MM	kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, diamètre de montant 40 mm, longueur 10 m, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc	
505160	TATION TO SERVICE THE PARTY OF	pochette d'affichage, DIN A4 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques	

plaque de rangement perforée, panneau hauteur x largeur 450 x 1000 mm