

Information produit

71 82 950

Coupe-treillis



- Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC
- Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Butoir forgé avec amortisseur confortable
- Accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière
- Poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatiguant
- Gaines multimatières bicolores antidérapantes et robustes
- Réglage précis (12 positions) par vis excentriques
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tête coupante vissée, interchangeable
- Charnière: acier à outils spécial, forgé
- Bras: tube d'acier, revêtement poudre epoxy
- Mâchoires : acier au chrome-vanadium haute performance, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	71 82 950
EAN	4003773066798
Tête	grise atramentisée
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	4.110 g
Dimensions	950 x 180 x 40 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

HRC 19	Ø 11 mm
HRC 40	Ø 9 mm
HRC 48	Ø 6 mm
Longueur des tranchants mm	44 mm
Épaisseur de la tête	40 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



La forme spéciale de la tête du coupe-treillis 71 82 950 permet de couper des aciers de construction à plat

