Fernbedienung und Pumpenaufbau

Verteilerblock mit zwei Nadelventilen zur Steuerung von zwei Zylindern. Mit vier 3/8-Zoll-Anschlüssen



Alle Ventile sind lackiert, beschichtet oder metallüberzogen (Korrosionsschutz).

- Absperrventil mit 3/8-Zoll-Anschlüssen Bestellnr. 9575
- Druckentlastungsventil mit 3/8-ZoII-Anschlüssen Bestellnr. 9581
- Druckentlastungsventil mit 3/8-Zoll-Anschlüssen Bestellnr. 9623

Druckregler für Leitungseinbau, mit zwei 3/8-Zoll-Anschlüssen, einem 1/8 Zoll NPTF Tankanschluss und 1 m langer Ablassleitung. Bestellnr. 9633



9012A

9020A

9130A

79

181

181

18,1

27,2

10,1

13,7

Drück- und Spreizarbeiten.



Kompakter Heber, der in die Handfläche passt!

Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Ideal für Einsätze in beengten Bereichen

Die perfekte Ergänzung für jede Werkzeugkiste: Diese

erstaunlichen kleinen Heber sind vielseitig einsetzbar.

Ob als Heber oder Spreizer, ob vertikal oder horizontal.

Sidewinder

Mini-Heber



17

			Bauhöhe		
ennlast (onnen)		Bestellnr.	eingef. (mm)	Metr. Tonnen bei 700 bar	Gewicht (kg)
5	19	9105A	63,5	4,5	1,9
5	38	9205A	88,9	4,5	2,4
10	30	9210A	120,7	9,1	5,5
20	30	9220A	130,2	18,1	8,0

- Je höher die Zugkraft, desto kräftiger greifen die Abziehbacken.
- Einfach zu bedienender Ablassventilknopf



Zyl. Nennl. Tonnen	Bestellnr.	tiefe (mm)	weite (mm)	Hub (mm)	Gewicht (kg)
6	PH63C	152	200	80	4,9
8	PH83C	190	249	80	6,6
11	PH113C	229	280	80	8,0
30	PH303C	375	540	110	32,3
8	PH82K	207	245	80	9,5
11	HST11S	150	102-410	80	14,5

Bestellnr. 9642 Verteilerblock mit vier Nadelventilen zur Steuerung von vier Zylindern. Mit sechs 3/8-Zoll-Anschlüssen Bestellnr. 9644 Anschlussarmaturen Alle Anwendungsbereiche B estellnr. T-Stück 1/4- und 3/8-Zoll-NPTF-Innengewinde und 3/8-Zoll-NPTF-Außengewinde **Drehanschluss** 3/8-Zoll-NPTF-Außengewinde, 3/8-Zoll-NPSM-Innengewinde 45°-Anschlussarmatur 1/4-Zoll-NPTF-Innen- und Außengewinde Kupplung

Beide Enden mit

9681

3/8-Zoll-NPTF-Innengewinde

3/8-Zoll-NPTF-Innen- und Außengewinde

Winkelverschraubung

Nippel, Außengewinde 3/8-Zoll NPTF-Außengewinde

Nippel, Außengewinde

Unterstellheber Niedrige Bauhöhe

Die perfekten Heber für Einsätze in beengten

Einsatz sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Lage möglich; geeignet für eine Vielzahl von Hebe-,



Ū		0.0071	00,0	1,0	.,0				
5	38	9205A	88,9	4,5	2,4				
10	30	9210A	120,7	9,1	5,5				
20	30	9220A	130,2	18,1	8,0				
Hydra grip-o-matic Für 2/3-armige Backenabzieher									
Ein komplettes Abziehsystem in kompakter Form!									