


ROLINE E-auto-oplaadkabel Type2, 1-fase, 250VAC (1P+N+E), 32 A, 7.4 kW, 7,5 m

Art.nr.	19.08.0007
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.08.0007
EAN (een stuk)	7630049628083



Type2 laadkabel voor elektrische en hybride auto's met 7,4 kW, 1-fase, 250 V AC

- Maakt eenvoudig/snel opladen mogelijk bij openbare oplaadstations en privéwandboxen (Wallbox).
 - Geschikt voor het opladen van elektrische en hybride voertuigen
 - Mode 3 / Type 2 auto-oplaadkabel
 - Aansluitingen: Type 2 aan beide zijden
 - Voor alle elektrische auto's met type 2 aansluiting
 - Ergonomisch gevormde stekker en koppeling
 - Vochtbescherming (IP65 - indien aangesloten, IP54 - niet-aangesloten kabel met beschermkappen)
- 32A / 1- fase (250 VAC)
 - Max. Laadvermogen: 7,4 kW

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Electriciteitssnoeren
Produkt type	Elektrische auto oplaadkabel
Kleur	zwart
Lengte	7.5 m
Leveringsomvang	E-car oplaadkabel, draagtas

Laadvermogen	7.4 kW
Eingangsspanning	250 V, 50 Hz
Huidige	32 A
Aantal fasen	1-fase
Ondersteunde oplaadtechnologie	Mode-3
Type connector kant 1	Type 2
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	Type 2
M/F kant 2	Female
Kabel LSOH	vlamvertragter
Beschermingsklasse (IP- code)	IP65 IP54
Aansluiting op het lichtnet	IEC 62196-2 stekker type 2, 1Ph.
Bedrijfstemperatuur min.	-30 °C
Bedrijfstemperatuur max.	50 °C
Hoogte	80 mm
Breedte	360 mm
Diepte	360 mm
Gewicht	2.1 kg