



DATENBLATT



Bremen

Art. Nr. 291000

Universeller Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche.

Material: 1,3 mm Qualitäts-Rindnarbenleder, Doppelnähte, gefüttert, Canvas-Stulpe, schadstoffgeprüft

Größe: 8,9,10,11

1 VPE = 120 Paar

Produkteigenschaften



Schnittschutz

Einsatzbereiche



Forst-, Gartenbau und Landwirtschaft



Holz-, Bau- und Straßenbauindustrie



Lagerung und Logistik



Entsorgung und Recyclingindustrie



Metall-, Stahl- und Schwerindustrie

| Vorzüge | Pluspunkte | Verwendungsbeispiele |
|---|---|---|
| Hoher Tragekomfort Sehr gute Standzeiten Rutschsicherheit Hochwertige Anmutung | Gute Griffeigenschaften Ergonomische Passform Sehr hohe Weiterreißfestigkeit Hohe Durchstichfestigkeit Atmungsaktives Leder | Gabelstaplerfertigung Automobilindustrie Lager und Transport Forst u. Landwirtschaft Gartenbau Grobe Tätigkeiten |



TÜV ID Nr: 6857

89/686/CEE



EN420:1994 : Allgemeine Anforderungen für Handschuhe

EN388:1994 : Handschuhe zum Schutz gegen mechanische Gefahren (Schutzstufen auf der Handfläche erzielt)



- 4 - Abriebfestigkeit (0 bis 4)
- 1 - Widerstand gegen Schnitte (0 bis 5)
- 4 - Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)
- 3 - Durchstichfestigkeit (0 bis 4)