

PRODUKTDATENBLATT

HF G

TOPLINE ●●●

Form G (SPG)



- Höchste Rundlaufgenauigkeit
- Ausgezeichnet aufeinander abgestimmte Schneidengeometrie sorgt für beste Arbeitsergebnisse
- Höchste Standzeit

Hartmetallfräser Form G (SPG): Spitzbogen.



Typenbezeichnung	HF G
Artikelbezeichnung 1	Hartmetall-Frässtift Form G
Artikel-Nr.	305064
GTIN	4011890078082
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,052 kg
Produktabmessung	16 x 25,0 x 6,0 x 70
Durchmesser 1	16 mm
Kopflänge	25,0 mm
Gesamtlänge	70 mm
Schaftdurchmesser	6,0 mm
Zahnung Langversion	Z 6 - Kreuzverzahnung
Form Langversion	Spitzbogen
Form Kurzversion	Form G (SPG)
Produktkategorie-Nummer	PK09
Produktkategorie-Text	HF
Verpackungsart	Kunststoffdose
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	20 mm
Höhe Verpackung	20 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,052 kg
Zolltarifnummer	82079091
Herkunftsland	DE