

Termékinformációk

09 02 240 T

Erő kombifogó "Lineman's Pliers"

Rögzítőszemmel

Amerikai modell

DIN ISO 5746 ASME B107.20



- Magas áttétellel a könnyű vágás érdekében
- 50%-kal kisebb erőfelfejtés a hagyományos kombinált fogókhoz képest az optimalizált áttételnek köszönhetően
- Rögzítőszemmes fogó, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- Masszív kivitelezés a legnehezebb megterheléshez, univerzális alkalmazás
- Ergonóm kialakítású optimális fogantyúforma a legjobb kézi kapcsolathoz, és a fáradtságkímélő munkához
- Különösen hatékony keresztfogazott megragadási zóna a fogó szájban – a stabil megragadáshoz és húzáshoz
- További megragadási rész a csukló alatt az erőteljes emelésért és préselésért
- Vágóélekkel puha és kemény huzalhoz
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Általános

Cikkszám	09 02 240 T
EAN	4003773079941
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal, integrált rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
Súly	460 g
Méret	240 x 56 x 23 mm
Szabvány	DIN ISO 5746 ASME B107.20

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,6 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Leesés elleni biztosító	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Megragadási pont a csukló alatt, az erőteljes emelés érdekében

