

DATENBLATT

Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.6A, 10" 1HE, RAL7035 grau



Beschreibung

Die hohe Qualität des geschirmten Cat.6A RJ45 Mini-Patchpanels gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zudem zeichnet sich das Mini-Patchpanel durch seine vielfältigen Montagemöglichkeiten aus. Es ist für den Einbau in eine **10" Ebene**, zur **Befestigung an der Wand** oder in Verbindung mit dem Hutschiene-Klemmsatz (Art.-Nr. H83030.1) zur **Hutschiene-Montage** geeignet.

10" Montage/Wandbefestigung oder Hutschiene-Montage möglich, 1HE

8 Ports

LSA Anschlussleiste für Verlegekabel AWG24..AWG22

Farbcode nach TIA/EIA 568 A/B

Deckel mit Schnellverschluss

Mit Erdungsklemme

Lieferumfang:

8 Kabelbinder, Montageanleitung

4 Schrauben (M6x16mm) und Mutter

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Buchsen/Kupplungen	Farbe	RAL-Nummer
37737.8	Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.6A, 10" 1HE, RAL7035 grau	8	grau	7035


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.6A, 10" 1HE, RAL7035 grau



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.