

## Halogen Metall dampflampe m. Alu-Reflektor 51x55mm, GX10 35W 3000K Ra90 2200Lm 12°

Artikel-Nr. 42290



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	35 W
Lampenspannung:	90 - 90 V
Lichtstärke:	16000 cd
Ausstrahlungswinkel:	12 °
Socket:	GX10
UV-Schutz:	Nein
Farbwiedergabestufe:	90-100 (Klasse 1A)
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	warm <3300 K
Lampenlichtausbeute:	56 lm/W
Brennmaterial:	Quarz
Brennstellung:	beliebig
Durchmesser:	51 mm
Gesamtlänge:	55 mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:	Nein
Geeignet für EVG:	Ja
Externes Zündgerät erforderlich:	Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:	Ja
Solariumlampe:	Nein
Beschichtet:	Nein

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Halogen Metall dampflampe m. Alu-Reflektor 51x55mm CMH Lampen kombinieren HPS-Technologie (die Stabilität, Effizienz und Einheitlichkeit) und Halogen-Metall dampflampen Technology (Bereitstellung von hellen weißen Lichtqualität) hocheffiziente Lichtquellen mit guter Farbwiedergabe und konstante Farbwiedergabe. Dies wird durch Verwendung der keramischen Lichtbogenröhre erreicht.

Energieeffizienzklasse: A  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 43  
 Quecksilbergehalt (mg): 4.5  
 Zündzeit/Startzeit (s): <5  
 Farbwiedergabeindex (Ra): 90  
 Lebensdauer (h): 10000

Letzte Aktualisierung am: 15.12.2014 16:25:06

