

## LED-Leuchtmittel 21 SMD Modul Ø 30mm dimmbar, GZ4 10-30VDC 10-18VAC 2W/927 160Lm 125°

Artikel-Nr. 35177



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Nennspannung:	10 - 18 V
Spannungsart:	AC/DC
Lampenleistung:	2 W
Lichtstrom:	160 lm
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Lampenform:	sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:	nicht zutreffend
Sockel:	sonstige
Farbe:	weiß
Lichtfarbe Kategorie:	warm
Lichtfarbe:	927
Farbtemperatur:	2700 K
Farbe steuerbar (RGB):	Nein
Dimmbar:	Ja
Strahlungswinkel:	125 °
Durchmesser:	30 mm
Energieeffizienzklasse:	A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	30000 h
Mit Fernbedienung:	Nein

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED-Leuchtmittel 21 SMD Modul Ø 30mm dimmbar Klein und energiesparend ist dieser LED-Pin ein toller Ersatz für gewöhnliche GZ4 Pins und ersetzt diese von bis zu 15 Watt. Neben der deutlichen Energieersparnis ist der Pin langlebig und lässt die Farben sehr natürlich erscheinen. Durch die enge Platzierung der SMD s auf dem PCB, sind kaum Lichtpunkte zu erkennen.

Quecksilbergehalt (mg): 0  
 Schaltzyklen: >100000  
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
 Lichtstromerhalt: 0,7  
 Power-Faktor: >0,8  
 SDCM: <4

Letzte Aktualisierung am: 10.08.2017 10:37:21

