

## VARIOfit chariot à plateaux

force 250 kg, avec 2 plateau(x), inclinable, plateau longueur x largeur 1355 x 550 mm, plateau(x) en treillis, châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion, avec bandage TPE

Numéro d'article: 526723



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Chariot à plateaux

### 2 plateaux avec tablettes en fil

chariot à plateaux

- force 250 kg
- avec 2 plateau(x), inclinable
- plateau longueur x largeur 1355 x 550 mm
- plateau(x) en treillis
- plateau(x) avec cadre en acier
- châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 1235 x 1510 x 740 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE

- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1355 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
largeur de plateau	550 mm	Ø de roue	160 mm
hauteur	1235 mm	roulement	roulement à billes
alignement de niveaux	inclinable	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	2 pièce	poignée	1 pièce
charge	250 kg	rabattable	non
matériau plateau(x)	treillis	disposition des roues	rectangulaire
équipement plateau(x)	cadre en acier	surface	galvanisé
matériau	acier	exécution couleur	galvanisé
longueur	1510 mm	garantie	12 années
largeur	740 mm	Poids	54 kg
norme européenne	non		

## Accessoires

526729



tablette grillagée pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1320 x 535 mm, le fond est accroché, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

208490



table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables

215911



caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm

221143



gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9

221309



gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique

505112



peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l

505133



ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm

510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
528958		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris