



TruTool N 700

Technische Daten

TruTool N 700

MAXIMALE BLECHDICKEN

MAXIMALE BLECHDICKE STAHL 400 N/MM ²	7 mm
MAXIMALE BLECHDICKE STAHL 600 N/MM ²	5 mm
MAXIMALE BLECHDICKE STAHL 800 N/MM ²	3,5 mm
MAXIMALE BLECHDICKE ALUMINIUM BIS 250 N/MM ²	10 mm

RADIEN

KLEINSTER RADIUS	140 mm
------------------	--------

ALLGEMEIN

ARBEITSGESCHWINDIGKEIT	1,3 m/min
HUBZAHL BEI NENNLAST	300 1/min
STARTLOCHDURCHMESSER	50 mm
NENNAUFNAHMELEISTUNG	1600 W

GEWICHT

GEWICHT OHNE KABEL	8,3 kg
--------------------	--------