

ROBUSTER, LEISTUNGSSTARKER ELEKTROFUGENSCHNEIDER –
IDEAL FÜR SCHNEIDARBEITEN IM GEBÄUDE

- Die LISSMAC-Elektrofugenschneider arbeiten geräuscharm und sind dadurch besonders für Schneidarbeiten an und in Gebäuden geeignet
- Das Absenken und Ausheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos über eine Gewindespindel, somit werden Beschädigungen des Sägeblattes vermieden
- Optimale Drehzahl der Sägeblattwelle
- Sägehaube serienmäßig vorne hochklappbar für Überschnitte
- Hervorragender Geradeauslauf durch optimalen Schwerpunkt der Maschine zum Blatt
- Griffe höhenverstellbar und variabel steckbar für ergonomisches Arbeiten
- Von Links- auf Rechtsschnitt mit wenigen Handgriffen einfach umbaubar
- Gabelbesprühung direkt durch die Haube
- Durch die optimale Gewichtsverteilung auf die Vorderräder wird eine hohe Spur- und Sägegenauigkeit erreicht
- Einstellbare Schnitttiefeanzeige
- Stabiler Peilstab in H-Form
- Durchgehende Sägeblattwelle mit Keilriemenantrieb
- Sägeblatt-Aushub über wartungsarme Wippenkonstruktion



[1] Wandbündighaube



In 3 Teile zerlegbar



TECHNISCHE DATEN	COMPACTCUT 401 E
Schnitttiefe max.	320 mm
Schnitttiefeinstellung	Handrad-Gewindespindel
Sägeblatt-Ø max.	800 mm
Sägeblattaufnahme	25,4 mm
Sägeblattbefestigung (Bündigschnitt)	6 x M8 -TK125
Antriebsmotor	Elektromotor
Ausgangsleistung max.	7,5 kW
Spannung	400 V / 16 A
Sägeblatt Drehzahl	1250 1/min.
Links-/Rechtschnitt	ja
Abmessungen (L/B/H)	940/660/1210 mm
Gewicht	156 kg

DIAMANTWERKZEUGEMPFEHLUNG

Asphalt	ASW 11
Beton	BSP 101 E

FUGENSCHNEIDER

NR.

COMPACTCUT 401 E ohne Diamantsägeblatt, inkl. Sägeblattschutzhaube 800 mm

1069137

ZUBEHÖR

NR.

[1] COMPACTCUT 401 E - Wandbündighaube 800 mm

1065244