

Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Fingergrip, vertikal, PC1



Fingergrip

250 VAC · 1.6W/6.3A (VDE)

**Beschreibung**

- Berührungsschutzkategorie PC1
- Vertikale Ausführung

**Standards**

- IEC 60127-6

**Zulassungen**

- VDE Ausweisnummer: 40013508


**Weblinks**

pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformationen, Zulassungen, CE-Konformitätserklärung, RoHS, CHINA-RoHS, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, Detailanfrage zu Typ

**Technische Daten**

Berührungsschutz Kategorie	PC1
Sicherungseinsatz	5 x 20mm
Montage	Leiterplatte
Anschluss	Löt THT
Nennspannung	250VAC
Nennstrom	6.3A (VDE)
Nennleistungsaufnahme IEC	1.6W / 6.3A @ Tu 23 °C Zulässige Leistungsaufnahme bei höheren Umgebungstemp. siehe Derating-Kurven
Schutzgrad	IP 40
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II nach IEC 61140
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Klimakategorie	40/085/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Sockel	Duroplast, schwarz, UL 94V-0
Material: Kappe	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0
Material: Anschlüsse	Kupferlegierung, verzinkt
Einzelgewicht (Sockel/Kappe)	4.8 g
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	 , Typ, Prüfspannung, Strom


Lötverfahren	Welle
Lötbarkeit	245 °C / 3 sec nach IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 1
Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 5 sec nach IEC 60068-2-20, Test Tb, Methode 1A
Durchgangswiderstand	< 5 mΩ bei 20 mV
Spannungsfestigkeit	> 3kV (50Hz; 1 min)
Stossspannungsfestigkeit	> 4kV zwischen L-N
Isolationswiderstand	> 10 MΩ zwischen L-N (500 VDC; 1 min)
Überspannungskategorie	I - III gemäss IEC 60664-1
Verschmutzungsgrad	1 - 3 gemäss IEC 60664-1

**Abmessungen**

Variante 0031.3601

Bohrplan

**Derating Kurven**



**Varianten**

Halter	Kappe	Anschluss	Schutzgrad	Bestell-Nummer
●	mit Schlitz	gerade	IP 40	0031.3601

**Verpackungseinheit** Kartonschachtel (100 St.)