

Walraven RapidRail® Montageschiene

(G 04 06)

für leichte Befestigungsanwendungen





Vorteile und Eigenschaften

- C-Profil
- zur schnellen und flexiblen Befestigung von einem oder mehreren Rohren
- gleichmäßiges Lochbild
- der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
- mit Säge- bzw. Schnittmarkierungen auf der Rückseite, alle 50mm
- flexibles Lochbild zur Baukörperanbindung mit Dübeln, Ankern und Holzschrauben
- spezielles Lochbild der Schiene 30x20 ermöglicht eine beidseitige Anbringung von RapidRail® Hammerfix
- Material: Stahl 1.0242
- sendzimirverzinkt
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "Walraven RapidRail® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite

Art.Nr.	Typ	L	B	H	s	S	Bund1	Bund2	Einh.	Gew / 1 Einh.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				(g)
650527182	27x18	2,0 m	27	18	1,00	15	20	400	m.	479.00
650527186	27x18	6,0 m	27	18	1,00	15	60	1,200	m.	479.00
650530150	30x15	0,5 m	30	15	1,50	15	10	-	St.	336.00
650530152	30x15	2,0 m	30	15	1,50	15	20	480	m.	672.00
650530156	30x15	6,0 m	30	15	1,50	15	60	720	m.	672.00
650530202	30x20	2,0 m	30	20	1,25	15	20	480	m.	583.00
650530206	30x20	6,0 m	30	20	1,25	15	60	720	m.	583.00
650530302	30x30	2,0 m	30	30	1,50	15	20	400	m.	1033.00
650530306	30x30	6,0 m	30	30	1,50	15	60	600	m.	1033.00

Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "Walraven RapidRail® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite



Kombination mit

*** BIS RapidRail® Verbinder 90° (ev)