



# Tartan™ Klebeband 369 (Typ A)

Standard-BOPP-Verpackungsklebeband

## Produktinformation

6/98

### Produktbeschreibung / Märkte

# 369 ist ein Standard-Verpackungsklebeband mit einem bi-axial gereckten Polypropylenträger (BOPP) und einem beständigen, selbstklebenden Klebstoffsystem auf Kautschuk-Basis (Hot-melt / lösungsmittelfrei). Diese bewährte Konstruktion sorgt für zuverlässige Ergebnisse bei einem breiten Spektrum von Anwendungen und Umgebungen.

#### Eigenschaften

- \* Träger aus bi-axial gereckter Polypropylenfolie (BOPP)
- \* Synthetischer Kautschukklebstoff (Hot-melt / lösungsmittelfrei)

#### Vorzüge

- \* Kein Einreißen an den Ecken und kein Spalten des Klebebands
- \* Abriebfest und feuchtigkeitsbeständig
- \* Bildet Schutzversiegelung gegen Staub und andere Verschmutzung
- \* Gute Haftung auf Kartonagen
- \* Leichtes Abrollen

#### Nutzen

- \* Klebeband reißt nicht während der Applikation
- \* Hält allen normalen Versandbedingungen stand
- \* Hält den Inhalt von Kartons sauber
- \* Zuverlässiger Kartonverschluß
- \* Maschinenspendbar. Angenehmer und weniger ermüdend für den Anwender

### Anwendungen / Leistungsvermögen

Geeignet für das Verschließen der gängigen Standardkartons mit Deckel- und Bodenklappe (Standard--Kartonagen) mit einem Klebestreifen. # 369 wird idealerweise bei Raumtemperatur appliziert, und zwar auf saubere, staubfreie Kartonagenuntergründe. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist.

### Empfohlene Spendege­räte

Handabroller :  
Halbautomatische Spendege­räte :

H 180, H 150 LN

# Tartan™ Klebeband 369

## Produktmerkmale

## Durchschnittswerte, AFERA Testmethoden

Dicke des Trägers	:	25 µm
Gesamtdicke	:	43 µm
Schälkraft auf Stahl	:	3,8N/cm
Bruchlast	:	35 N/cm
Bruchdehnung	:	150 %
Statische Scherfestigkeit	:	3.500+ Minuten

## Lieferdaten

Rollenbreite (mm)	:	50
Rollenlänge (m)	:	100, 132
Kerninnendurchmesser	:	76 mm
Farben	:	Transparent, braun

## Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 18-21° C Lagertemperatur und 40 bis 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

### Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.



### 3M Deutschland GmbH

Verpackungsklebebänder und -systeme

Carl-Schurz-Str. 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 0

Telefax 0 21 31 / 14 36 71

*Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier*