

- zur Beseitigung von Gefahrenquellen
- problemlose Aufnahme von Spänen und anderen lästigen Eisenteilen, die sonst Kehrbürsten verstopfen würden

Magnetbesen

- leichtes Entfernen der aufgenommenen Metallteile durch einfachen Lösemechanismus am Stiel
- Teleskopstiel verstellbar von 750 bis 1050 mm
- Aufnahmekapazität: 9 kg



Bestell-Nr. 174-387-62

- Magnetbesen ziehen Metallteile aus Fugen und Ritzen, wo Handfeger, Besen und Kehrmaschine versagen.

Magnetbesen „Heavy Duty“

- Teleskopstiel verstellbar von 640 bis 1020 mm
- ergonomisch geformter Stiel, Handgriff mit Fingermulden und Rutsch-Sicherung
- Kehrhöhe verstellbar von 19 bis 38 mm
- extra große, profilierte Räder für eine leichte und sichere Bedienung
- Aufnahmekapazität: 14 kg



Einfaches Lösen des Sammelguts durch Hochziehen des Griffs an der Oberseite.

Bestell-Nr. 179-680-62

Magnetstab

- ideal für schwer zugängliche Bereiche
- zur Aufnahme von Metallspänen, Nägeln und kleinen Metallteilen an Zerspanungsmaschinen (wie Fräse, Drehbank, Bohrwerk) oder Werkbänken
- greift Metallteile aus bis zu 5 cm Abstand sicher auf
- leichter, nicht rostender Schaft
- bequemes Entleeren durch Herausziehen des Zentralstabs
- Gesamtlänge: 410 mm




Magnetstab, Bestell-Nr. 163-474-62



Magnetbesen für Gabelstapler

- starker und langlebiger Magnet zur Entfernung von gefährlichen und lästigen Metallteilen auf Verkehrsflächen, Hallenböden etc.
- auch für unebene, raue Böden hervorragend geeignet, z.B. auf Schotter, rissigem Beton, Pflastersteinen...
- einfach am Stapler zu befestigen
- Der Magnetbesen greift Metallteile aus bis zu 14 cm Abstand sicher auf.
- Das Lösen der aufgenommenen Metallteile erfolgt durch Hochziehen des Griffs an der Oberseite.
- Aufnahmekapazität bis zu 80 kg
- Kehrbreite (mm): 910



Bestell-Nr. 164-072-62