



## Auffangwannen DENIOS classic-line, für bis zu 3 IBC à 1000 Liter

**classic-line**  
by DENIOS ■■■

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für nahezu alle Anforderungen.

- Sicheres und Gesetzes-konformes Lagern von IBC
- Hohe chemische Beständigkeit gegen viele Öle, Säuren, Laugen usw.
- Absoluter Korrosionsschutz, da vollständig aus Polyethylen (PE) gefertigt
- Wahlweise mit geschütztem Abfüllbereich



Geschützter Abfüllbereich, so dass eventuelle Tropfverluste sicher in die Auffangwanne geleitet werden



**i** Für Auffangwannen aus Polyethylen ist grundsätzlich eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich. Um diese zu erhalten, muss unter anderem die Sicherheit der Wanne mit 4-facher Traglast geprüft werden. Diese Prüfung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) in Berlin durchgeführt. Die Auffangwannen von DENIOS haben den Belastungstest erfolgreich bestanden.

bis zu  
**16 t**  
Prüflast



### Gleich mitbestellen



#### Vorsatzbehälter für IBC-Stationen

Höhenverstellbarer Vorsatzbehälter für sichere und saubere Abfüllvorgänge an IBC-Stationen mit praktischen Ablagemöglichkeiten für z. B. Deckel, Trichter, Handschuhe und Lappen, Bestell-Nr. 236-741-J0



#### Auslaufverlängerung für IBC

- Länge (mm): 250
- Bestell-Nr. 117-254-J0

#### IBC-Deckel-Öffner

- aus verzinktem Stahl
- in 2 Größen erhältlich



DN 150,  
Bestell-Nr. 185-786-J0  
DN 225,  
Bestell-Nr. 185-787-J0

**classic-line**  
by DENIOS ■■■



Ausführung	Zum Lagern						Zum Lagern und Abfüllen					
	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Lagerkapazität IBC à 1000 Liter	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff
Auffangvolumen [l]	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	2000	2000	2000	2000	2000	2000	4000	4000	4000	6000	6000	6000
Maße außen B x T x H [mm]	1280 x 1660 x 870	1280 x 1660 x 895	1280 x 1910 x 860	1280 x 1910 x 885	2460 x 1800 x 460	2460 x 1800 x 485	3640 x 1800 x 450	3640 x 1800 x 475				
Bestellnummer	267-588-J0	267-589-J0	267-590-J0	267-604-J0	267-605-J0	267-606-J0	267-609-J0	267-611-J0	267-613-J0	267-614-J0	267-615-J0	267-616-J0