

Lutz **kit de pompage pour** **jerrycans à batterie** **B1 Battery PP 25-L DL**

commande par bouton-poussoir,
puissance de refoulement maximale
20 l/min, système de pompage en
Hastelloy® C4/ETFE/PTFE, boîtier en
polypropylène

Numéro d'article: 222404



Lutz Kit de pompes à jerrycan B1 Battery PP 25-L DL

flexibilité maximale grâce au fonctionnement sans fil

kit de pompage pour jerrycans à batterie



- kit comprenant : pompe, tuyau, collier pour tuyau et soupape de soutirage
- pour fluides très liquides avec une viscosité maximale de 200 mPas
- Convient pour jerrycan
- moteur BLDC
- commande par bouton-poussoir
- puissance de refoulement maximale 20 l/min
- filetage G1 AG
- pompe avec roue à aubes pour hauteur de convoyage plus élevée
- raccordement électrique 10,8 V, moteur avec 70 W
- moteur s'arrête automatiquement en cas de surcharge

- système de pompage en Hastelloy® C4/ETFE/PTFE, boîtier en polypropylène
- volume de livraison : sans batterie ni chargeur





Détails techniques

type de stockage de produits dan	manutention de fûts / conteneurs	équipement kit de pompes	pompe, tuyau, collier pour tuyau et soupape de soutirage
manipulation de fûts / conteneur	pompe	viscosité max.	200 mPas
type pompe	kit de pompage pour jerrycans à batterie	puissance refoul. max. l/min	20 l/min
kit	oui	température du fluide de refole	0 °C à +40 °C
réipients de stockage fluide	jerrycan	raccordement électrique	10,8 V
commande	fluides très liquides	type de moteur	moteur BLDC
matériau de système de pompage	bouton-poussoir	puissance du moteur	70 W
matériau de boîtier	Hastelloy® C4/ETFE/PTFE	moteur fonction	s'arrête automatiquement en cas de surcharge
hauteur de refolement	polypropylène	modèle	système de pompage B1
Diamètre du tube plongeur	6 m	volume de livraison	sans batterie ni chargeur
profondeur d'immersion	25 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE53987133
équipement manutention pour fûts	700 mm	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
raccordement	roue à aubes	Poids	1 kg
	G1 AG		

Accessoires

222406		chargeur pour pompe pour jerrycans sans fil, tension électrique 10,8 V
223827		Batterie pour pompe p. jerrycans, tension électrique 10,8 V

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm

525760



symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm