

## Termékinformációk

**61 02 200**

### Felső csapszegvágó

Nagy áttételű

DIN ISO 5743

- Erőteljes, kompakt, kényelmes
- Karcsú, kétszínű többkomponensű markolatborításokkal, gallér nélkül a legjobb kezelhetőség és egyszerű szállítás érdekében
- Nagy alátét felülettel a markolatborításnál a legjobb nyomatékelosztás és a kellemes munka érdekében.
- Az optimális áttétel következtében különösen nagy a vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett
- Hajlított markolatok a jobb hozzáférés érdekében
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános	
Cikkszám	61 02 200
EAN	4003773067047
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	435 g
Méretek	200 x 45 x 15 mm
Szabvány	DIN ISO 5743

Műszaki jellemzők	
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1 – 6 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,5 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

