

71 21 200

KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider, gewinkelt



- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm
- Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
 - Form: 20° gewinkelter Kopf mit einseitiger Lasche und Seitenschnitt zum nahezu flächenbündigen Schneiden, mit Freiraum zum Greifen

60 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern

Die geniale Übersetzungsmechanik gewährleistet extrem günstige Hebelverhältnisse bei sehr geringer Reibung. Die Schnittkräfte liegen über dem 30-fachen der aufgewendeten Handkraft.

Artikel-Nr.	71 21 200
EAN	4003773066866
Zange	schwarz atramentiert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	2
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	5,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	4,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm	3,6
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm	6,0
Länge mm	200
Gewicht netto g	320

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

