

VAR

conteneur de tri sélectif

DE 41

Capacité 1 x 32 l, hauteur x largeur x profondeur 900 x 410 x 365 mm, avec 2 ouverture(s) d'introduction, seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir, partie supérieure en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir, soubassement 3 pieds



Numéro d'article: 224277



VAR Conteneur de tri sélectif DE 41

conteneur de tri sélectif

- forme triangulaire
- tablette
- Capacité 1 x 32 l
- hauteur x largeur x profondeur 900 x 410 x 365 mm
- convient pour le intérieur et extérieur
- avec 2 ouverture(s) d'introduction
- partie supérieure amovible
- seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Vidage facile par pièce de tête
- corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir

- partie supérieure en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
- soubassement 3 pieds
- volume de livraison : clé carrée incluse

Détails techniques

équipement d'élimination	conteneur de tri sélectif	couleur partie supérieure	gris noir // RAL7021
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	exécution couleur	gris noir // RAL7021
installation	tablette	Matériau corps	acier
capacité	32 l	surface de corps	galvanisé // finition peinture époxy
unité collectrice	1 pièce	couleur du corps	gris noir // RAL7021
nombre d'ouvertures d'introduction	2 pièce	matériau partie supérieure	acier
hauteur	900 mm	surface partie supérieure	galvanisé // finition peinture époxy
largeur	410 mm	matériau de récipient intérieur	acier
profondeur	365 mm	vidange par	pièce de tête
réservoir intérieur	oui	soubassement	3 pieds
surface seau intérieur	galvanisé	forme	triangulaire
roulant	non	volume de livraison	clé carrée incluse
système de fermeture	serrure à clé carrée	Poids	15,6 kg