

## Federhülsen

22100.0124



### Produktbeschreibung

Federhülsen können zur Arretierung eingesetzt werden.

### Werkstoff

#### Hülse

- Rostfreier Stahl A2

#### Feder


- Rostfreier Stahl 1.4310

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Sonderfedern auf Anfrage.

### Maßzeichnung




### Bestellinformationen

Abmessungen					Hub s [mm]	Federkraft <sup>1)</sup>		Federrate [N/mm]	max. [°C]	[g]	Art.-Nr.
d <sub>1</sub> ±0,05	L <sub>0</sub>	L bei F <sub>1</sub>	L bei F <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~				
Hülse aus rostfreiem Stahl, abgerundet – Bild 1											
3	16	13	10,6	8	2,4	4,8	8,6	1,6	250	0,2	22100.0124

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

### Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 14.06.2023.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Nickel kann bei Exposition zu Krebs führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.