

ESD ELEKTRONIKERZANGEN CLASSICLINE

Die Zangen der CLASSICline Serie zeichnen sich durch Ihre hochglanz-elektropolierte Oberfläche aus. Diese ist sehr korrosionsbeständig, ohne Spannungen und Mikrorisse, extrem glatt und partikelfrei. Die Zangenköpfe sind sehr gut geeignet für das Arbeiten an kleinen Bauteilen. Auf Grund Ihrer ergonomisch geformten, ableitfähigen 2-Komponenten Handschutzhülle mit individuell einstellbarer Doppelblatffeder, liegt die Zange perfekt in der Hand. Das leichtgängige durchgesteckte Gewerbe garantiert bei guter Pflege eine lange Lebensdauer. Die Zangen sind geprüft nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 und wurden für das Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet



Folgende Ausführungen stehen zur Auswahl, Angaben in mm:

Art.-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausführung	Wate	○	⊘	●	⊕	Kopf- breite	Schneiden- länge	Gesamt- länge	Gewicht in g
▶ SCHNEIDENDE ZANGEN											
3-601-15	ESD Seitenschneider	-	mit Wate	1,5	1,2	0,4	-	11	13	115	65
3-602-15	ESD Seitenschneider	-	Miniwate	1,5	1,2	-	-	11	13	115	65
3-603-15	ESD Seitenschneider	-	mit Wate	1,5	1,2	0,3	-	11	13	115	65
3-604-15	ESD Seitenschneider	-	Miniwate	1,5	1,2	-	-	11	13	115	65
3-606-15	ESD Seitenschneider	-	Miniwate	1,0	0,8	-	-	10,5	6	120	55
3-625-15	ESD Schrägvornschneider	-	Miniwate	1,5	1,2	-	-	11	11	120	90
3-627-15	ESD Vornschneider	-	Miniwate	1,5	1,2	-	-	11	11	120	90
▶ HALTENDE ZANGEN											
										Backenlänge	
3-631-15	ESD Rundzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	10	20	120	55
3-632-15	ESD Flachzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	9	18,5	120	55
3-633-15	ESD Spitzzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	9,5	17,5	120	55
3-634-15	ESD Spitzzange	glatte Greifflächen	-	-	-	-	-	9,5	22,5	120	55

p. 60 weitere VARIO Sets
mit Zangen

▶ 3-650 V

ESD Zangen Satz CLASSICline VARIO 5-tlg.

150 x 190 x 80 mm

Gewicht: 750 g

Art.-Nr.	Inhalt
5-090-0	ESD Werkzeughalter VARIO 8 Langlöcher
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICline mit Wate 115 mm
3-631-15	ESD Rundzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-632-15	ESD Flachzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-633-15	ESD Spitzzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-634-15	ESD Spitzzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm



3-650 V

▶ 3-960 VC

ESD Werkzeugsatz CLASSICline VARIO 6-tlg.

150 x 190 x 80 mm

Gewicht: 700 g

Art.-Nr.	Inhalt
5-090-0	ESD Werkzeughalter VARIO 8 Langlöcher
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICline mit Wate 115 mm
3-606-15	ESD Seitenschneider CLASSICline Miniwate 120 mm
3-632-15	ESD Flachzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-633-15	ESD Spitzzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
5-078-13	ESD SMD Universal-Pinzette 130 mm Form PSF Edelstahl ableitfähig
5-055-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 7a Edelstahl Winkel 40° ableitfähig



3-960 VC

▶ 3-960 C

ESD Zangen Satz CLASSICline 4-tlg.

320 x 150 x 20 mm

Gewicht: 380 g

Art.-Nr.	Inhalt
3-960-0	ESD ableitfähige Tasche 4 Leerfächer
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICline mit Wate 115 mm
3-606-15	ESD Seitenschneider CLASSICline Miniwate 120 mm
3-632-15	ESD Flachzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-633-15	ESD Spitzzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm



3-960 C