


Stapel-Schneidemaschine 848



Gewerblicher Einsatz:
Kontinuierlich zu Höchstleistungen bereit.



Schnittlänge 475 mm



Schnitthöhe 80,0 mm



Schnitthöhe 800 Blatt



Tischgröße Außenmaß 860 x 720 mm



GS DGUV geprüft



Erweiterte Garantie von 5 Jahren (ausgenommen Verschleißteile)



German Engineering by Dahle

- Hochwertige Schneidemaschine für den gewerblichen Einsatz
- Massiver Metalltisch für eine stabile Basis beim Schneiden
- Robuster Handgriff für müheloses Schneiden
- Geschraubtes, geschliffenes Obermesser für kraftvolle Schnitte
- Hochwertiges, nachschleifbares Stahlmesser aus Solingen
- Transparente Messerschutzhauben
- Komfortable Schnellpressung
- Passgenaue Winkelanlage mit mm-Skala
- Spindelgeführter, selbstarretierbarer Metall-Rückanschlag
- Leicht auswechselbare Schneidleiste
- Restschnitt von 40 mm
- Visuelle Schnittandeutung
- Praktisches Untergestell mit Ablageboden optional erhältlich (718)

Artikelnummer: 00848-21166


EAN: 4007885008486

Produktna- me	Schnittlänge mm	DIN	Schnitthöhe mm	Schnittleistung A4 70 g/qm Blatt 800	Tischgröße Au- ßenmaße mm	Fläche Aufla- genseite mm	Fläche Schnitt- seite mm	Gewicht netto kg
848	475	A3	80	800	860 x 720	475 x 460	475 x 300	60,0


Stapel-Schneidemaschine 848




Transparente Messerschutzhauben schaffen beruhigende Sicherheit und freie Sicht beim Schneiden



Arretierbare Handkurbel zum Einstellen des spindelgeführten Rückenschlages



Komfortable Schnellpressung für zügige Arbeitsabläufe



Große Papiermengen können mühelos verarbeitet werden