

VIDEO TÜRSPRECHANLAGE

AUSSENSTATION

- **Edelstahl-Aussenstation:** Aufputzmontage - Nur 19 mm flach
- Weitwinkel-Pinhole-Kamera: 70° Erfassungswinkel
- LICHTSENSOR-GESTEUERT: Adressfeld und Klingeltaster schalten bei Dunkelheit automatisch EIN und bei Helligkeit AUS
- Gleichmäßige LED-Beleuchtung von Adressfeld und Klingeltaster
- Türöffnung wird optisch und akustisch angezeigt
- Spritzwassergeschützt gem. IP 44
- Stecker-Netzteil enthalten
- Farbige Steck-Terminals: Für einfache und zeitsparende Verkabelung

INNENSTATION

- 86 mm (3,5") Farb-TFT-Display
- Hörerlose Freisprechanlage
- 9 Klingelmelodien auswählbar
- Lautstärke stufenlos einstellbar (Sprache und Klingelton)
- Ruhe-Taster schaltet Klingelton ab - mit optischer Anzeige (z.B. bei Mittagsruhe)
- Türöffnerfunktion
- Monitor-Taster (Bild auch ohne Klingelaktivierung einschaltbar)
- Für Aufputzmontage - Aufbauhöhe nur 22 mm
- Anschluss für Etagenklingeltaster

ERWEITERBAR

- Das Set ist erweiterbar auf:
- bis zu 4 Außenstationen und
 - bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit



PINHOLE-KAMERA
für eine unauffällige
Eingangsbewachung



TÜRÖFFNER-AKTIVIERUNG
wird dem Besucher
optisch und akustisch angezeigt:

- Kurzer Doppel-Piepton ertönt
- Klingeltaster leuchtet grün



**INKL.
ST-1000
STECKER-NETZTEIL**

Das Set ist auch mit schwarzer
Innenstation erhältlich



➤ VDV-511 WW

1 - FAMILIENHAUS - SET

MODELL	VDV-511 WW (VDV-510 EG Außenstation + VDV-503 WW Innenstation + ST-1000)	Art.-Nr: 41135
LIEFERUMFANG	1x Edelstahl-Außenstation mit Kamera, 1x Innenstation mit Monitor (86mm), 1x Stecker-Netzteil ST-1000	
GERÄTE (B x H x T)	Außenstation: 124 x 200 x 19 mm (B x H x T) (B x H x T) • Innenstation: 98 x 262 x 22 mm	
STROMVERSORGUNG	Netzteil: DC 15V/1000 mA; 15VA (beigefügt)	
ZUSATZ-INFO	Min. 4 Adern (0,75mm ²) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: -20°C bis +50°C	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109170722	



➤ VDV-511 SS

1 - FAMILIENHAUS - SET

MODELL	VDV-511 SS	Art.-Nr: 41136	EAN: 4250109170739
---------------	-------------------	----------------	--------------------