



Zahnriemenachse EGC-70-800-TB-KF-0H-GK

Teilenummer: 3012496

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Antriebsritzel Wirkdurchmesser	24,83 mm
Arbeitshub	800 mm
Baugröße	70
Hubreserve	0 mm
Zahnriemen-Dehnung	0,08 %
Zahnriemen-Teilung	3 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanische Linearachse mit Zahnriemen
Motorart	Servomotor Schrittmotor
Max. Beschleunigung	50 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	5 m/s
Wiederholgenauigkeit	+/-0,08 mm
Einschaltdauer	100%
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Flächenmomente 2. Grades Ix	395E+03 mm ⁴
Flächenmomente 2. Grades Iy	577E+03 mm ⁴
Max. Kraft Fy	1.850 N
Max. Kraft Fz	1.850 N
Max. Leerlauf- Verschiebewiderstand	14,5 N
Max. Moment Mx	16 Nm
Max. Vorschubkraft Fx	100 N
Torsionsträgheitsmoment It	240E+03 mm ⁴
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub	0,11 kgcm ²
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast	1,54 kgcm ²
Vorschubkonstante	78 mm/U
Werkstoffinformation Abschlussdeckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffinformation Profil	eloxiert Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoffinformation Antriebsdeckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffinformation Führung Schlitten	Stahl
Werkstoffinformation Führungsschiene	Stahl
Werkstoffinformation Riemenscheiben	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffinformation Schlitten	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffinformation Zahnriemenklemmkörper	vernickelt
Werkstoffinformation Zahnriemen	Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug