


## Stabschleifer

### Stabschleifer UT 5720 S

Stabschleifer-Set mit Stabschleifer Modell UT 5720



### Beschreibung

- Stabschleifer-Set mit Stabschleifer Modell UT 5720
- Korundstifte 5x mit 6 mm Ø-Schaft, 5x mit 3 mm Ø-Schaft, Spannzange mit 3 mm Ø, 2 Spanschlüssel zum Schleifkörperwechsel
- Leerlaufdrehzahl: 22.000 min-1

### Technische Daten

	Leerlaufdrehzahl 22000 U/min
	Spannzange 6 mm
	Beschleunigung <2,5 m/s <sup>2</sup>
	Schalldruckpegel 86,8 dB (A)
	Schalleistungspegel 97,8 dB (A)
	Luftverbrauch 8,5 l/s
	Druckluftanschluss 1/4 Zoll
	Baulänge 176 mm
	Leistung 0,2 kW
	Gewicht 0,6 kg

### Ähnliche Produkte



**UT 5720 S**