

Gerade Schleifmaschinen

325XC4A

Industrie Druckluft-Schleifmaschine gerade

IR Ingersoll Rand



- Verlängerte Ausführung.
- Grifffläche aus Verbundwerkstoff über Aluminiumgehäuse wirkt vibrations - und schalldämpfend.
- Integrierter Sicherheitshebel.
- Integrierte Dochtöler
- Motor-Aluminiumkappe
- Rückwärtige Ablufführung

Technische Daten

Leistung (kW)	0,22
Freie Drehzahl (1/min)	25000
Spannfuttergröße (mm)	6 mm Erickson
Gewicht (kg)	0,57
Gesamtlänge (mm)	229
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Mindestschlauchweite (mm)	10