



Einhell

EXPERT

TE-SM 2534 Dual

Zug-Kapp-Gehrungssäge

Art.-Nr.: 4300870

Ident-Nr.: 11013

Die TE-SM 2534 Dual Zug-Kapp-Gehrungssäge ist ein äußerst leistungsstarkes Gerät für die Bearbeitung von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen. Ihr stufenlos nach links und rechts neigbarer Sägekopf bietet hohe Flexibilität bei der Erstellung von beidseitigen Gehrungen in nur einem Arbeitsgang. Ein integrierter, netzbetriebener Laser markiert die Schnittlinie und ermöglicht so das schnelle, exakte Anlegen des Werkstücks.

Ausstattung

- Integrierte Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehtisch mit präziser Winklereinstellung für Schrägschnitte
- Neigbarer Sägekopf nach links und rechts für Gehrungsschnitte
- Inklusive Laser (netzbetrieben) zur präzisen Schnittführung
- Inklusive LED Licht zur optimalen Ausleuchtung des Schnittbereichs
- X-Tend Arbeitsauflagen mit ergonomischer Einhandbedienmöglichkeit
- Integrierter Endanschlag für einfache Serienschritte
- Werkstückanschlag mit links und rechts verschiebbaren Schienen
- Hochwertiges Hartmetall, Präzisions-Sägeblatt
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- Praktische Kabelhalterung zum einfachen Aufbewahren des Kabels
- Softstart bietet einen komfortablen, schonenden Betriebsstart
- Inklusive Spänefangsack für einen saubereren Arbeitsplatz
- Die Transportsicherung sorgt für sichere Mobilität

Technische Daten

• Netzanschluss	230-240 V 50 Hz
• Leistung	1800 W
• Leerlaufdrehzahl	5100 min ⁻¹
• Sägeblatt	Ø250 x ø30 mm
• Anzahl Sägezähne	48 STK
• Schwenkbereich (Sägekopf)	-45° - +45°
• Schwenkbereich (Sägetisch)	-47° - +47°
• Schnittbreite 90° x 90°	310 x 90 mm
• Schnittbreite 90° x 45°	205 x 90 mm
• Schnittbreite 45° x 90°	310 x 47 mm
• Schnittbreite 45° x 45°	180 x 47 mm
• Durchmesser Absauganschluss	36 mm
• Max. Schnittbreite bei 90°	340 mm
• Max. Schnittbreite bei 45°	240 mm

Logistische Daten

• Produktgewicht	15.8 kg
• Bruttogewicht Einzelverpackung	18.3 kg
• Maße Einzelverpackung	905 x 605 x 360 mm
• Stück pro Exportkarton	1 STK
• Bruttogewicht Exportkarton	18.5 kg
• Maße Exportkarton	360 x 905 x 605 mm
• Containermengen (20"/40"/40"HC)	108 234 273



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör