

Proveedor: **MOTORES CAMPEON SL**

OFERTA DE PRODUCTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR

Referencia Fabricante	Código EAN-13	P.V.P
9619	8414189200656	249,90€

Tipo de Producto: **ELECTROBOMBA AGUAS SUCIAS**

Modelo: **iTIP-1000 CAMPEON**

Marca comercial con la que se distribuirá el producto:
CAMPEON

¿Es novedad en el mercado?:
(Por favor, responder SI o NO)

NO

Características: (Texto para nuestro folleto: Tamaño o medida, material, color, caract. técnicas, cumplimiento normativas, etc.)

ELECTROB. iTIP-1000 CAMPEON AGUAS SUCIAS PRO
230V/50Hz P1: 1000W APTA USO CONTINUO Drenaje
POTENTE aguas sucias (máx. 38mm paso sólidos) Caudal máx. 320 l/m - Altura máx. 11m R.1"1/2 H - racores 40/50 mm Profundidad máx. inmersión 7m Dimensiones 25x25x39.9 cm Maneta ergonómica Funcionamiento MAN o AUT Peso neto : **8,30 kg**

Argumentos de venta: (Argumentos de venta que puede dar el ferretero al cliente, promoción especial, garantía, etc.)

- Innovación y diferenciación con los productos Chinos
- Diseño Italiano
- Sinergias de un equipo profesional de R&D
- PLUG & PLAY y embalajes a 4 colores con tipos de utilización, caudales, presiones, etc...



9619
230V/50Hz
P1: 1000W

APTA USO CONTINUO

9619

230V/50Hz
P1: 1000W

APTA USO CONTINUO



Ø 40mm
Ø 50mm

9619 iTIP-1000

Drenaje POTENTE aguas sucias (máx. 38mm paso sólidos)
Caudal máx. 320 l/m - Altura máx. 11m
R.1"1/2 H - racores 40/50 mm
Profundidad máx. inmersión 7m
Dimensiones 25x25x39.9 cm
Maneta ergonómica
Funcionamiento MAN o AUT
Peso neto : 8,30 kg



Stop 50 mm



8m max. 140 l/min
6m max. 190 l/min
4m max. 250 l/min
2m max. 285 l/min



Stop 50 mm



THESE PUMPS RESPECT THE ENVIRONMENT



THESE PUMPS RESPECT THE ENVIRONMENT

