

KERN MGC 100K-1S05

Der robuste Klassiker zum schnellen Ermitteln des Körpergewichts

KERN®



Bruttogewicht:	17,500 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	15,500 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	265 x 265 x 70 mm
Gehäusematerial:	Stahl lackiert
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	285 x 425 x 85 mm
Material der Wägeplatte:	Kunststoff
Wägefläche (BxT):	265 x 265 mm

Piktogramme

STANDARD



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 kg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	150
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	1,500 kg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen:	1,500 s

Justiermöglichkeiten:	Justierung nicht möglich
Linearität:	2 kg
Reproduzierbarkeit:	1 kg
Wägebereich [Max]:	150 kg
Wägeeinheiten:	kg

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	8 mm
-----------------------------	------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	5 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Kategorie

Marke:	KERN
Produktgruppe:	Personenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	470 x 315 x 565 mm
---------------------------------	--------------------