

Artikelnummer: 156726

Kurzbeschreibung: Werktafel serie adlatus 600, 1000 x 900 x 740-1140 mm, blad van hard laminaat



Langbeschreibung: Werktafel serie adlatus 600, elektrisch in hoogte verstelbaar van 740-1140 mm: De werktafel van de serie adlatus 600 is een functionele, ergonomische werkbank van topkwaliteit. Ze is elektrisch in hoogte verstelbaar van 740 tot 1140 mm, waardoor de werkhogte volledig aan de gebruiker kan aangepast worden. Deze werktafels hebben een onderstel bestaande uit 4 hefzuilen, met een stuu eenheid en een aansluitkabel. Het is getest volgens de norm EN 60335-1. Het verstellen van de werkhogte van 740 tot 1140 mm gebeurt via de hefzuilen met geïntegreerde lineaire aandrijving. Daardoor bewegen de zuilen geruisarm, traploos en volkomen synchroon – zelfs bij ongelijke belasting. Het maximale draagvermogen bedraagt 600 kg. In standby-modus verbruikt het systeem slechts 0,1 watt. Het onderstel is afgewerkt met een milieuvriendelijke, slijtvaste, lichtgrijze poedercoating. De werkbladen zijn telkens 40 mm dik en ingebouwd in een voorbereid frame. U heeft de keuze tussen 2 verschillende uitvoeringen. Het klassieke massief-beuken werkblad is zowel aan de bovenzijde en de randen geïmflieed. Alle randen zijn afgewerkt, de voorzijde is afgerond. Het werkblad met harde laminaat is dankzij een speciale 0,8 mm dikke HPL-coating spatwatervast en vuilafstotend. Bovendien is de coating ook slijt-, kras- en stootvast en bestand tegen zwakke zuren en basen. Het onderstel is uitgerust met nivelleerpootjes om de vloerbalken waterpas te zetten. De werktafel van de serie adlatus 600 wordt volledig gemonteerd geleverd en is dus onmiddellijk bruikbaar. Meer details:

- Werkhoogte traploos van 740 - 1140 mm verstelbaar, in totaal dus 400 mm
- Functionerend onderstel met 4 hefzuilen (getest vlg. EN 60335-1) incl. stuu eenheid en aansluitkabel
- Bedieningselement met op-/neertoets
- Compleet frame voor montage van werkblad
- Vloerbalken met nivelleerschroeven
- Elektrische verstelling door middel van 4 hefzuilen met geïntegreerde lineaire aandrijving
- Geruisarme, traploze en absoluut synchrone verstelling van de werkhogte ook bij ongelijke belasting
- Verstelsnelheid 38 mm/s (niet belast): inschakelduur 10% (6 min./h of 2 min. continu bedrijf bij volle belasting)
- Stroomverbruik in de standby-modus slechts 0,1 W
- Milieuvriendelijke poedecoating in lichtgrijs RAL 7035
- Compleet gemonteerde levering
- Maximaal draagvermogen: 600 kg

