

**Artikelnummer:** 308882

**Kurzbeschreibung:** Stapler Pramac TX 12/29 mit integrierter Batterie und Ladegerät

**Langbeschreibung:** Stapler Pramac TX 12/29 mit integrierter Batterie und Ladegerät: Der Stapler Pramac TX 12/29 mit integrierter Batterie und Ladegerät fährt manuell und hebt elektrisch. Ausgerüstet mit Polyurethan-Rädern und regulierbaren Puffern minimiert der Pramac TX 12/29 Schwingungen und garantiert die Rollfähigkeit bei voller Last. Eine große Stabilität, viele Sicherheitsfunktionen und eine hohe Lade- und Anhebekapazität zeichnen den Stapler Pramac TX 12/29 aus. Dabei handelt es sich bei dem Pramac TX 12/29 um ein Modell, das elektrisch hebt und manuell fährt. Ausgestattet mit Polyurethan-Rädern ist dabei auch die Rollfähigkeit des Staplers bei voller Last erleichtert worden. Die große Stabilität des Staplers sorgt außerdem dafür, dass ein sicheres Heben in größeren Höhen garantiert ist. Zusätzlich eingebaute und regulierbare Puffer minimieren zudem Schwingungen im Hebevorgang. Da der Stapler Pramac 12/29 mit einer integrierten Batterie ausgestattet ist, wird das passende Ladegerät mitgeliefert. Dieser Batterielader ist mit einem Schutzsystem ausgestattet, das im Fall einer zu niedrigen Batterieladung ein Anheben von Lasten automatisch blockiert. Auch unbeabsichtigtes Heben wird durch den Batterieschlüssel vermieden. Über diesen Schlüssel kann der Stapler auch ein- und ausgeschaltet werden. Der Stapler Pramac TX 12/29 hat eine Tragkraft von 1200 kg und eine Hubhöhe von 2900 mm und eignet sich somit bestens, um schwere Lasten auch in großen Höhen zu bewegen. Technische Details: Tragkraft: 1200 kg Schwerpunkt: 600 mm Hubhöhe: 2900 mm Gabellänge: 1150 mm Gabelbreite und Gabelhöhe: 150 x 70 mm Gesamtlänge: 1850 mm Minimaler Raumbedarf: 1980 mm Maximaler Raumbedarf: 3385 mm Wenderadius: 1760 mm Räder: Nr. 2/2 Polyurethan/Nylon Hubmotor: 2,2 kw Batterie Spannung: 24 V Batterie Kapazität: 74 Ah Batterieladegerät Spannung: 24 V Batterieladegerät Kapazität: 13 A Eigengewicht mit Batterie: 449 kg



**EAN/GTIN:** 8018539041717