

Información sobre productos

97 78 180

Alicate para crimpar punteras huecas

IEC 60900 DIN EN 60900



- Diseño ligero y esbelto
- También como versión VDE
- Fácil crimpado debido a la multiplicación optimizada
- Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 - 16 mm²
- Con mordaza en forma semicircular para lograr una unión especialmente ajustada entre la puntera y el conductor
- 9 posiciones de crimpaje profundas y con superficies laterales cónicas
- Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	97 78 180
EAN	4003773072003
Cabeza	pulida
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	254 g
Dimensiones	180 x 54 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Aplicación	Punteras huecas
Capacidad milímetros cuadrados	0,25 — 16,0 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	9
AWG	24 — 6

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

