




Steckverbinder > Audio- und Videosteckverbinder > USB-Steckverbinder

USB-Adaptertyp: **B**USB-Version: **2.0**Profil des Steckverbinders: **Standard**Steckverbinder- und Gehäusotyp: **Buchse**Anzahl der Anschlüsse: **1**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Integrierter Rasthaken	Ohne
USB-Adaptertyp	B
USB-Version	2.0
Steckverbinder- und Gehäusotyp	Buchse
Steckverbindersystem	Kabel-an-Leiterplatte
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte
USB-Steckverbindertyp	USB 2.0 Typ-B

Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Anschlüsse	1
Anzahl von Positionen	4

Sonstige Eigenschaften

Ausgleich	0 mm
Oberfläche der Außengehäusebeschichtung	Hell
Material der Außengehäusebeschichtung	Zinn

Profil des Steckverbinders	Standard
----------------------------	----------

Kontaktmerkmale

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.76 µm[29.92 µin]
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold oder Blattvergoldet über Palladium-Nickel
Kontakt-nennstrom (max.)	1 A

Klemmenmerkmale

Anschlussstift- und Restlänge	3.01 mm[.119 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschluss-technik

Verriegelungselement	Mit
Leiterplattenmontageposition	Oben
PCB-Steckverbindersetzen	Fluchtrecht
Art der Leiterplattenmontage	Geknickte Beine
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Thermoplast, Thermoplast
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausrichtung	Rechter Winkel
Raster	2.5 mm[.098 in]

Abmessungen

Leiterplattendicke (empfohlen)	1.57 mm[.062 in]
--------------------------------	------------------

Verwendungsbedingungen

Löttemperatur (max.)	260 °C[500 °F]
Steckzyklen (max.)	1500
Betriebstemperaturbereich	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

Betrieb/Anwendung

Halogenfrei	Nein
Stromkreis Anwendung	Signal

Industriestandards

Grad der Feuchtigkeitsempfindlichkeit	1
Industriestandard	USB 2.0

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	100
Verpackungsmethode	Karton & Einsatz, Tray

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Pin-in-Paste-tauglich bis 260 °C


Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:5646356-1
2MM HM ASY,T-D HDR,10R,220,AP



TE Teilnr.:5352457-1
Z-PACK/A VF 110P



TE Teilnr.:5223008-2
FB-5R,ASY,060,SIG,REC,EN,3.55



TE Teilnr.:205042-1
12 PC. BLOCK



TE Teilnr.:4-1879215-5
CPF 0402 12K4 0.1% 25PPM 1K RL



TE Teilnr.:5212034-1
8 CIRC DIN RCPT GRND SHLD



TE Teilnr.:5353831-8
.6FHP07H,100,S,GIG,08/Sn,TR,NSYes



TE Teilnr.:5353190-8
.6FHR04H,100,S,GIG,08/Sn,TR,NSYes



TE Teilnr.:1SNA021407R1100
FA200/S7300/2XOMN20/060

Dokumente

Produktzeichnungen

STD USB TYPE B, R/A, T/H

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_292304-2_B.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_292304-2_B.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_292304-2_B.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Produktspezifikationen



Anwendungsspezifikation

Englisch

Freigabe Agentur

UL-Bericht

Englisch